

**WNMG 080408, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252121 IC8150
GTIN	7291075329186
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Hoofdtoepassing	P
Snedecondities	continu
Soort	IC8150
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min

Voeding f	0,15 - 0,6 mm/omw,
Spaanbreker	M3P
Snijmateriaal	HM
Fabrikantnummer	WNMG 080408-M3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien