

**VNMG 160408, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251791 IC6025
GTIN	7291075350890
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Soort	IC6025
Voeding f	0,05 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	F3M
ISO-code wisselplaat	VNMG 160408
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fabrikantnummer	VNMG 160408-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien