

**WNMG 080408, Soort: IC6025****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251991 IC6025
GTIN	7291075336757
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Hoofdtoepassing	M
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	120 - 230 m/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 1,5 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	F3M

Soort	IC6025
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	licht onderbroken
Fabrikantnummer	WNMG 080408-F3M IC6025
Producttype	Wisselplaat voor het draaien