

**VNMG 160404, Soort: IC8150****Bestelgegevens**

Bestelnummer	251790 IC8150
GTIN	7291075326086
Artikelklasse	26B

Omschrijving**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Soort	IC8150
Snedecndities	continu
Hoofdtoepassing	P
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,08 - 0,24 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Spaanbreker	F3P
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	180 - 400 m/min

Aantal wisselingen/snikanten	4
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte a_p	0,4 - 2,5 mm
Fabrikantnummer	VNMG 160404-F3P IC8150
Producttype	Wisselplaat voor het draaien