

**WNMG 080408, Soort: IC8250****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252121 IC8250
GTIN	7291075329261
Artikelklasse	26B

**Omschrijving****Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

**Technische beschrijving**

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Hoofdtoepassing	P
Soort	IC8250
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	150 - 380 m/min
Spaanbreker	M3P
Voeding $f$	0,15 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Snedeccondities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Fabrikantnummer	WNMG 080408-M3P IC8250
Producttype	Wisselplaat voor het draaien