

**HELI3MILL hoekfrees, met boring, Ø DC / aantal snijkanten Z: 80/7mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226490 80/7
GTIN	7291075313307
Artikelklasse	19D

Omschrijving**Uitvoering:**

Proceszeker hoekfreessysteem voor een breed scala aan toepassingen. Uitvoeringen in twee systeemmaten met snijkantlengtes van 10 en 15 mm. Optimaal ondersteunde driehoekswisselplaten in de zitting garanderen echte 90°-schouder. Uitermate geschikt voor helicoïdaal frezen en ramping.

Reservedeel:

Set wisselplaatschroeven nr. **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Technische beschrijving

Helicoïdaal frezen a_p	3,7 mm
Rampinghoek α_{max}	0,9 graden
Totale lengte L_{totaal}	50 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{min}$	155 mm
Ramplinglengte L voor α_{max}	833,9 mm

geschikte wisselplaat	TD..1505..
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{max}$	159 mm
Aantal snijkanten Z	7
Snijkant- $\varnothing D_c$	80 mm
$\varnothing D_3$	75,6 mm
Serie	HELI3MILL
Fabrikantnummer	HM390 FTD D080-7-27-15
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Plungen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Wisselplaatschroevenset10-delig Type 2	229696 2
--	----------