

**Weldonhouder vorm AD, SK 30 kort, Span-Ø D1: 12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300050 12
GTIN	4045197674326
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glaspargelgestraald. Balanceerkwaliteit G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 B en DIN 6535 HB.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	12 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Reservespanschroef nr. 309900	12
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	SK 30 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD

Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308765 30
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 30	308610 30
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 30	308760 30
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 30	308785 30
Reservespanschroef Voor span-Ø D1 12 mm	309900 12