



Perslucht-slagschroefmachine, Type: 9013MTT



Bestelgegevens

Bestelnummer	079192 9013MTT
GTIN	4000896258062
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. Maximaal losdraaimoment 1890 Nm. Aanhalen en losdraaien van vastzittende schroefverbindingen in krappe ruimtes met geringe werkbelasting in het dagelijkse gebruik

- **Koppel maximaal: 1890 Nm.**
- **Luchtafvoer door de handgreep naar beneden.**
- **Trillingsarm.**
- **Gemakkelijk te bedienen.**
- **Lagere werkbelasting door gering gewicht en handige afmetingen.**
- **Lange standtijd en hoge efficiëntie in industriële en automotive-toepassingen.**
- **Compacte constructie, geoptimaliseerd voor werkzaamheden in krappe ruimtes.**
- **20 mm (3/4 inch) slagschroefmachine in 12,5 mm (1/2 inch) behuizingsafmeting.**
- **HAZET Twin Turbo-technologie – hoge draaimomenten en compacte constructie.**
- **Luchtmotor met 8 lamellen en met 25% hoger slagvermogen zorgt voor maximaal draaimoment.**

Technische beschrijving

Gegevensblad

Gewicht	1,7 kg
Maximale vibratie volgens EN	11,39 m/s ²
Rechts-/linksom draaien	ja
Maximaal toerental	8000 min ⁻¹
Geluidsproductie	99,3 dB(A)
Energievoorziening	Door middel van perslucht aangedreven
maximaal losbreekmoment	1890 Nm
Draaimomentbereik	900 Nm
Maximaal aanhaalmoment	1300 Nm
Maximale luchtbehoefte	150 l/min
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Draadaansluiting	NPT
Werkdruk	6,3 bar
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Producttype	Schroefmachine