


**HELIGRIP snij-inzetdelen, IC808, Steekbreedte w / hoekradius R: 3/0,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	273413 3/0,3
GTIN	7291075482652
Artikelklasse	26C

Omschrijving**Uitvoering:**

Geoptimaliseerde spanomvorming en spaancontrole.

Toepassing:

Voor axiaal en radiaal steekdraaien, af- en insteken, axiaal steken en voor binnenbewerking. (HELIGRIP- snij-inzetdelen voor axiaal steken alleen compatibel met HFHR-houder).

T.b.v.:

Snijplaathouder nr. 273766 – 273768.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Tolerantie steekbreedte w	0,05 mm
Steekbreedte w	3 mm
Voeding f insteken	0,07 - 0,11 mm/omw,
Hoekradius R	0,3 mm
INSL	15,8 mm
Voeding f draaien	0,14 - 0,18 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,4 - 1,8 mm
Serie	HELI-GRIP
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,8 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Fabrikantnummer	GRIP 3003T IC808
Aantal wisselingen/snikanten	1
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecndities	continu
Spaanbreker	T
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 180 m/min
Soort	IC808
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien