

**Garant****Kopierinsert binnen rechts, L1 = 16 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270272 5,2
GTIN	4045197466501
Artikelklasse	211

**Omschrijving****Toepassing:**

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø d	5 mm
maximale snijdiepte $t_{\max}$	0,95 mm
Minimale Ø $D_{\min}$	5,2 mm
Punt-midden-afstand $L_3$	2,45 mm
Radius R	0,2 mm
Voeding f in staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw.
Voeding f in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw.
Voeding f in RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm/omw.
Afkoppellengte $L_1$	16 mm
Productnaamattribuut	$L_1 = 16$ mm
Producttype	Snij-inzetdeel voor het draaien

**Gebruikersgegevens**

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
--	--------------	-------	----------

Alu kunststoffen	beperkt geschikt	250 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	200 m/min	N
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
Onregelmatig	beperkt geschikt		
Onderbroken	beperkt geschikt		
nat maximaal	geschikt		