



## FLASHPENTA PMN D-J/D-C snij-inzetdelen, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/22mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273580 2/22
GTIN	7291075380675
Artikelklasse	26K

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor het afsteken en insteken van zachte onderdelen. Minimaliseert de braamvorming. Positieve spaanbreker. Licht snijgend. Geringe tot gemiddelde voedingen.

**T.b.v.:**

Klemhouder nr. 273576 – 273577.

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Hoekradius R	0,2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,03 mm
Voeding f	0,04 - 0,12 mm/omw,
Steekbreedte w	2 mm
Tolerantie hoekradius R	0,03 mm

Serie	FLASHPENTA
Fabrikantnummer	PMN D22-2J02 IC908
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Spaanbreker	J
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien