



PENTACUT 24N-J/34N-J snij-inzetdelen, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/34mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273937 2/34
GTIN	7291075326499
Artikelklasse	26K

Omschrijving

Uitvoering:

Positieve spaanvormer. Licht snijdend. Geringe tot gemiddelde voedingen.

Toepassing:

Eerste keuze voor precisiesteken. Afsteken mogelijk. Ook geschikt voor onderbroken snedes.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273924 – 273925.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,15 mm
Steekbreedte w	2 mm
Tolerantie steekbreedte w	0,02 mm
Voeding f	0,03 - 0,1 mm/omw,

Insteekdiepte t_{\max}	8,5 mm
Tolerantie hoekradius R	0,02 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	34 mm
Serie	PENTACUT
Fabrikantnummer	PENTA 34N200J020 IC908
Aantal wisselingen/snikanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	J
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 m/min
Soort	IC908
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien