



PENTACUT 17 N-NP snij-inzetsdelen links, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/17mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	273959 3/17
GTIN	7291075389678
Artikelklasse	26K

Omschrijving

Toepassing:

Allround-systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.

Voor steek- en steekdraaibewerking. Licht snijdend.

T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950 – 273951.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hoekradius R	0,8 mm
Steekbreedte w	3 mm
RETOL	0,02 mm
Insteekdiepte t_{max}	4 mm

CUTDIA	32 mm
Voeding f steekdraaien	0,05 - 0,19 mm/omw,
Voeding f insteken	0,05 - 0,11 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,1 - 3,1 mm
Serie	PENTACUT
Snijdiepte $a_{p\max}$	3,1 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,05 mm
Fabrikantnummer	PENTA 17-300NP08LS IC1008
Aantal wisselingen/snijanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	NP
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 150 m/min
Soort	IC1008
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien