



## PENTACUT 17 N-NP snij-inzetsdelen rechts, IC1008, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/17mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	273958 2/17
GTIN	7291075389692
Artikelklasse	26K

### Omschrijving

#### Toepassing:

Allround-systeem voor het bewerken van kleine onderdelen. Voor het af- en insteken, steekdraaien, draadsnijden en achteruitdraaien.

Voor steek- en steekdraaibewerking. Licht snijdend.

#### T.b.v.:

Klemhouder nr. 273950 – 273951.

#### Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

### Technische beschrijving

Hoekradius R	0,8 mm
Steekbreedte w	2 mm
RETOL	0,02 mm
Insteekdiepte $t_{max}$	4 mm

CUTDIA	32 mm
Voeding f insteken	0,05 - 0,09 mm/omw,
Voeding f steekdraaien	0,05 - 0,15 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,1 - 2,5 mm
Serie	PENTACUT
Snijdiepte $a_{p\max}$	2,5 mm
Snijdiepte $a_{p\min}$	0,05 mm
Fabrikantnummer	PENTA 17-200NP08RS IC1008
Aantal wisselingen/snijkanten	5
Snijmateriaal	HM
Wisselplaatprofiel	neutraal
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Spaanbreker	NP
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 150 m/min
Soort	IC1008
Producttype	Wisselplaat voor het steekdraaien