



MINCUT MIGR snij-inzetsdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1,5/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270422 1,5/8
GTIN	7291075287011
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor insteken bij geringe snijdiepte.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

Steekbreedte w	1,5 mm
Plaatafmeting \varnothing d	8 mm
maximale snijdiepte t_{\max}	2,1 mm
Minimale \varnothing D_{\min}	9,2 mm
WF	4,7 mm
Voeding f draaien	0,03 - 0,1 mm/omw,
Voeding f insteken	0,01 - 0,03 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,05 - 0,5 mm
Hoekradius R	0,05 mm
Serie	MINCUT

Snijdiepte $a_{p \max}$	0,5
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,05
Fabrikantnummer	MIGR 8-1.50-0.05 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snecondities	continu
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 140 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat