



MINCUT MIUR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 1,5/8mm



Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270425 1,5/8 |
| GTIN | 7291075294569 |
| Artikelklasse | 26J |

Omschrijving

Uitvoering:

Met volradius voor 45° inwendig vrijsteken.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| Minimale $\varnothing D_{\min}$ | 8,1 mm |
| maximale snijdiepte t_{\max} | 1,2 mm |
| Voeding f draaien | 0,03 - 0,1 mm/omw, |
| Voeding f insteken | 0,01 - 0,03 mm/omw, |
| WF | 3,6 mm |
| Snijdiepte a_p | 0,03 - 0,5 mm |
| Hoekradius R | 0,75 mm |
| Soort | IC908 |
| Hoofdtoepassing | UNI |
| Snedeccondities | continu |

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing | 80 - 140 mm/min |
| Producttype | Miniwisselplaat |