

**VBMT 110308, Soort: CA510****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261176 CA510
GTIN	4960664699803
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 110308 CA510 Soort: CA510
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 140 - 450 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	HQ
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 450 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snedeccondities	continu
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,

Soort	CA510
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 110308
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien