



MINCUT MEFL snij-inzetdelen neutraal, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2/8mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	270428 2/8
GTIN	7291075359534
Artikelklasse	26J

Omschrijving

Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

Technische beschrijving

INSL	17,4 mm
Voeding f insteken	3,1 mm/omw,
WF	3,1 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,1 mm/omw,
maximale snijdiepte t_{max}	5,5 mm
Plaatafmeting $\varnothing d$	8 mm
DAXN-DAXX	7 - 20 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,06 mm/omw,
Hoekradius R	0,2 mm
Serie	MINCUT

Fabrikantnummer	MEFL 8-2.00-0.20 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedecondities	continu
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat