



## MINCUT MEFL snij-inzetsdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270429 3/10
GTIN	7291075424645
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

**Uitvoering:**

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

**T.b.v.:**

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

INSL	24,5 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,06 mm/omw,
Plaatafmeting $\varnothing$ d	10 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,05 mm/omw,
maximale snijdiepte $t_{max}$	9 mm
Hoekradius R	1,5 mm
Serie	MINCUT
Fabrikantnummer	MEFL 10-3.00-1.50 IC908
Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI

Snedecndities	continu
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat