



## MINCUT MIFR snij-inzetdelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 3/15mm



### Bestelgegevens

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 270427 3/15   |
| GTIN          | 7291075262452 |
| Artikelklasse | 26J           |

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien binnen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Plaatafmeting $\varnothing$ d | 15 mm               |
| maximale snijdiepte $t_{max}$ | 15 mm               |
| WF                            | 5,85 mm             |
| DAXN-DAXX                     | 10 - 999 mm         |
| Voeding f axiaal steken       | 0,03 - 0,05 mm/omw, |
| INSL                          | 30 mm               |
| Voeding f vlakdraaien         | 0,03 - 0,04 mm/omw, |
| Hoekradius R                  | 1,5 mm              |
| Soort                         | IC908               |
| Hoofdtoepassing               | UNI                 |
| Snedecndities                 | continu             |

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 80 - 140 mm/min |
| Producttype                         | Miniwisselplaat |