



## MINCUT MEFL snij-inzetzelen volradius, IC908, Steekbreedte w / plaatafmeting: 2,5/10mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	270429 2,5/10
GTIN	7291075424652
Artikelklasse	26J

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Voor axiaal insteken en steekdraaien aan de buitenkant van de pen.

#### T.b.v.:

Boorstang nr. 270420.

### Technische beschrijving

WF	3,15 mm
Voeding f axiaal steken	0,02 - 0,06 mm/omw,
maximale snijdiepte $t_{max}$	9 mm
INSL	24,5 mm
Voeding f vlakdraaien	0,02 - 0,05 mm/omw,
DAXN-DAXX	10 - 45 mm
Plaatafmeting $\varnothing$ d	10 mm
Hoekradius R	1,25 mm
Serie	MINCUT
Fabrikantnummer	MEFL 10-2.50-1.25 IC908

Soort	IC908
Hoofdtoepassing	UNI
Snedeccondities	continu
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 180 mm/min
Producttype	Miniwisselplaat