

**XNMU 040310T, IC830, Type: ST1400****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221211 ST1400
GTIN	7291075393422
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Dubbelzijdige wisselplaat met 4 snijkanten. Met extra snijkant.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Programmeerradius bij $a_{p\max}$	1,8 mm
Type	ST1400
Serie	LOGIQ4FEED
Voeding f_z	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	XNMU 040310T
Geometrie	T

Fabrikantnummer	FFX4 XNMU 040310T IC830
Soort	IC830
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	200 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	180 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt onder voorwaarden	170 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt onder voorwaarden		
Lucht	geschikt		