

**TDCT 1505PDR, IC882, Type: S****Bestelgegevens**

Bestelnummer	226564 S
GTIN	7291075312638
Artikelklasse	19A

Omschrijving**Uitvoering:**

Driehoek-wisselplaat met 3 snijkanten. Axiaal en radiaal positief snijkantdesign. Voor de effectieve en nauwkeurige bewerking van 90°-schouders.

Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 13,0 \text{ mm}$.

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Type	S
Serie	HELI3MILL
Voeding f_z	0,15 mm
Geometrie	PDR
Fabrikantnummer	HM390 TDCT 1505PDR IC882
Soort	IC882
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		