

**Garant****Duikfrees 93°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 66/4mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	211807 66/4
GTIN	4045197648419
Artikelklasse	210

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

**Toepassing:**

Ter voorkoming van vastzittende spanen, speciaal bij het frezen van diepe kamers.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

## Technische beschrijving

Opnameboring-Ø	27 mm
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	66 mm
geschikte wisselplaat	VCG. 2205
Wisselplaatschroevenset	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	55 mm
Aantal snijkanten Z	4

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	126 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	10 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	56,34 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	130 mm
Ramplinghoek $\alpha_{\max}$	3,05 graden
$\varnothing D_3$	60 mm
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	MTC
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Duikfrees

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP	674252 10IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219800