

Garant**Duikfrees 90°, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 80/5mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 211806 80/5 |
| GTIN | 4045197502070 |
| Artikelklasse | 210 |

Omschrijving

Uitvoering:

Grotere gereedschapsstijfheid dankzij torsiebeveiliging tussen wisselplaat en plaatpassing.

Opmerking:

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 5,7** met steel nr. **674252 maat 20IP** gebruiken.

Technische beschrijving

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Opnameboring-Ø | 27 mm |
| Totale lengte L _{totaal} | 55 mm |
| Snijkant-Ø D _c | 80 mm |
| geschikte wisselplaat | VCG. 2205 |
| Wisselplaatschroevenset | 219800 (20IP; 5,7 Nm) |
| Aantal snijkanten Z | 5 |
| Helicoïdaal frezen a _p | 10 mm |

| | |
|---|------------------|
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$ | 158 mm |
| Ramplinglengte L voor α_{\max} | 70,34 mm |
| Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$ | 154 mm |
| Ramplinghoek α_{\max} | 2,44 graden |
| $\varnothing D_3$ | 74 mm |
| Schachtuitvoering | met boring |
| Instelhoek κ | 90 graden |
| Freestoepping | Circulair frezen |
| Freestoepping | Ramping |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | MTC |
| Gereedschapswissel | PowerCard |
| Producttype | Duikfrees |

Accessoires

| | |
|---|-------------|
| Wisselplaatschroevenset10-delig | 219800 |
| Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 5,7 Nm | 211750 5,7 |
| PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 10IP | 674252 10IP |