

Garant

Draadsnij-insert volprofiel 60° binnen links, L1 = 16 mm, Ø Dmin / Oplopend met: 5,8/1mm


Bestelgegevens

Bestelnummer	270410 5,8/1
GTIN	4045197467591
Artikelklasse	21I

Omschrijving
Toepassing:

Voor snijplaathouders nr. 270200 – 270204.

Draadsoort: MF

Draadsoort: MF

Tolerantieklasse: DIN 13 6H

Schacht-Ø d: 5 mm

Punt-midden-afstand L₃: 2,4 mm

Schroefpunt-kop-afstand Y: 0,7 mm

Minimale aanzet h_{min}: 0,58 mm

Technische beschrijving

Schroefpunt-kop-afstand Y	0,7 mm
Schacht-Ø d	5 mm
Tolerantieklasse	DIN 13 6H
Minimale aanzet h _{min}	0,58 mm
Minimale Ø D _{min}	5,8 mm
Punt-midden-afstand L ₃	2,4 mm
Afkoppellengte L ₁	16 mm
Productnaamattribuut	L ₁ = 16 mm
Flankhoek	60 graden
Draadsoort	M

Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH
Draadsoort	MF
Producttype	Draadsnij-insert

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	beperkt geschikt	200 m/min	N
Aluminium > 10% Si	beperkt geschikt	150 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	80 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	60 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	30 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	60 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	30 m/min	S
GG(G)	geschikt	90 m/min	K
CuZn	geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		