

**VBMT 160408, Soort: CA6525****Bestelgegevens**

Bestelnummer	261184 CA6525
GTIN	4960664492367
Artikelklasse	25E

Omschrijving

VBMT 160408 CA6525 Soort: CA6525
Spaanbreker: HQ
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2 mm
Voeding f : 0,05 - 0,25 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 140 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,5 - 2 mm
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 140 m/min
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	HQ
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,05 - 0,25 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm

Soort	CA6525
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	VBMT 160408
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien