

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 13,4 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231650 13,4
GTIN	4045197660015
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement $\varnothing D: 13 \text{ mm}$

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,14 mm/omw,

Technische beschrijving

voor basiselement $\varnothing D$	13 mm
$\varnothing D$	13,4 mm
Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,14 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 7IP	231999 7IP
------------------------------------	------------