

Garant

WNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 060408



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2980 060408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	251954 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Aantal	50
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	6
Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2980 060408