

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 110408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2429 110408
GTIN	4067263092841
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DNMG 110408
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Inhoud	250754 HB7020-2
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2429 110408
