

Garant**VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7010-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2867 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijmateriaal	HM
Aantal	50
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Inhoud	261366 HB7010-2

Gegevensblad

Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7010-2
Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2867 110304