

**DNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 stuks, HB7020-2, Maat: 150612****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2429 150612
GTIN	4067263092902
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Aantal wisselingen/snikanten	4
Inhoud	250764 HB7020-2
Hoekradius	1,2 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	130 - 370 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.75 mm
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,3 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Hoofdtoepassing	P
Aantal	50
Soort	HB7020-2
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2429 150612
