

Garant

VCMT wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7020-2, Maat: 160408



Bestelgegevens

Bestelnummer	GG2868 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261374 HB7020-2
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snijanten	2
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Aantal	50
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	140 - 400 mm/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	P
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Gegevensblad

Snijdiepte $a_{p\ max}$	2,5 mm
Soort	HB7020-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2868 160408