

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7120-1, Maat: 080412****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2982 080412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snikanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 080412
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,8 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Inhoud	252072 HB7120-1
Snijdiepte $a_{p \max}$	2.75 mm
Aantal	30
Hoekradius	1,2 mm

Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2982 080412