

Garant**CCMT wisselplaat fijne afwerking 30 stuks, HB7010-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2800 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Voeding f	0,07 - 0,25 mm/omw,
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 500 mm/min
Inhoud	260058 HB7010-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Aantal	30
Soort	HB7010-2

Snedecondities	continu
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2800 09T304