

**Garant**
**VCGX 220505 FR, HU7810, Type: ALU**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	211853 ALU
GTIN	4045197513069
Artikelklasse	21A

## Omschrijving

**Uitvoering:**

Fijnkorrelsubstraat, gepolijste spaanbrekers – extreme reductie van de kleefneiging.

**Opmerking:**

$a_{p\ max} = 7\ mm$  voor het ruwen met  $a_e = 1 \times D$ .

Voeding  $f_z$ : 0,25 mm

## Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding $f_z$	0,25 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,5 mm
ISO-code wisselplaat	VCGX 220505 FR
Soort	HU7810
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

**Gebruikersgegevens**

	<b>Geschiktheid</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-code</b>
Alu kunststoffen	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1900 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	500 m/min	N
CuZn	geschikt	400 m/min	N
Grafiet, GFK, CFK	beperkt geschikt	100 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		