

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 060408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2983 060408
GTIN	4067263094913
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanen	6
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2 mm
Aantal	30
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Tolerantie	M
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Inhoud	252064 HB7130-2
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Snijmateriaal	HM

Soort	HB7130-2
Snedecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2983 060408