

**Garant****WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7130-2, Maat: 080404****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG2983 080404 |
| GTIN          | 4067263094937 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 240 mm/min       |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| Aantal                              | 30                    |
| Coating                             | gecoat                |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 2.75 mm               |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,8 mm                |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,5 mm/omw,     |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 4 mm            |
| Hoofdtoepassing                     | M                     |
| Tolerantie                          | M                     |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Aantal wisselingen/snijkanten       | 6                     |
| Inhoud                              | 252068 HB7130-2       |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |

## Gegevensblad

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| ISO-code wisselplaat | WNMG 080404                  |
| Soort                | HB7130-2                     |
| Snedecondities       | licht onderbroken            |
| Spaanbreker          | VM                           |
| Producttype          | Wisselplaat voor het draaien |

### Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2983 080404