

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HB7035-2, Maat: 110304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2872 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	VCMT 110304
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhoud	261454 HB7035-2
Tolerantie	M
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoofdtoepassing	P
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijmateriaal	HM
Aantal	30

Soort	HB7035-2
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2872 110304