

Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7120-1, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2985 080408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijanten	6
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Inhoud	252070 HB7120-1
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 260 mm/min
Soort	HB7120-1
Snedecondities	continu
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2985 080408