


Garant**WNMG wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7130-2, Maat: 080408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2986 080408
GTIN	4067263094968
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	WNMG 080408
Aantal wisselingen/snijkanten	6
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal	50
Inhoud	252070 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 mm/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,55 mm
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snijdiepte $a_{p\ max}$	2.75 mm
Hoekradius	0,8 mm
Snijmateriaal	HM

Gegevensblad

Soort	HB7130-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2986 080408