

Garant**VCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HB7035-2, Maat: 160408****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2875 160408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Inhoud	261459 HB7035-2
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Voeding f	0,08 - 0,3 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
ISO-code wisselplaat	VCMT 160408
Aantal	50
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	2,5 mm
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 290 mm/min
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm

Hoofdtoepassing	P
Soort	HB7035-2
Snedeccondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2875 160408