

Garant**HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 30,25 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231650 30,25
GTIN	4045197605290
Artikelklasse	21M

Omschrijving**Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondlooptrouwkeurigheid in gemonteerde toestand $\leq 20 \mu\text{m}$. Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

Opmerking:

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor basiselement $5 \times D$. Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor basiselement $\varnothing D: 30 \text{ mm}$

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$: 0,31 mm/omw,

Technische beschrijving

Voeding f in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,31 mm/omw,
$\varnothing D$	30,25 mm
voor basiselement $\varnothing D$	30 mm
Aantal wisselingen/snijkant	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 15IP1	231999 15IP1
--------------------------------------	--------------