

**Garant****HiPer-Drill snij-inzetdeel h7, HB7630, Ø D: 30,75 mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	231650 30,75
GTIN	4045197605313
Artikelklasse	21M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Prismatisch geslepen snij-inzetdeel voor nauwkeurige positionering en stabiele passing. Rondloopnauwkeurigheid in gemonteerde toestand  $\leq 20 \mu\text{m}$ . Voor boringen tot nauwkeurigheid IT9.

**Opmerking:**

Andere afmetingen op aanvraag leverbaar. Snijgegevens gelden voor baselement  $5 \times D$ . Pilotboringen uitsluitend met een snij-inzetdeel van hetzelfde type uitvoeren.

voor baselement  $\varnothing D: 30 \text{ mm}$

Voeding  $f$  in RVS  $> 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,31 mm/omw,

**Technische beschrijving**

$\varnothing D$	30,75 mm
voor baselement $\varnothing D$	30 mm
Voeding $f$ in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,31 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijkanten	1

Soort	HB7630
Snijmateriaal	HM
Tophoek	135 graden
Aantal snijkanten Z	2
Producttype	Snij-inzetdeel voor het boren

---

## Accessoires

Torx Plus®-schroef Aandrijving 15IP1	231999 15IP1
--------------------------------------	--------------