

**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7035-2, Maat: 09T308****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2406 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T308
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,55 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	150 - 350 mm/min
Hoofdtoepassing	P
Inhoud	250052 HB7035-2
Aantal	50
Soort	HB7035-2
Snedecndities	sterk onderbroken
Spaanbreker	SS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2406 09T308
