


CCMT wisselplaat middelfijne bewerking 50 st., HBT020, Maat: 09T304

Bestelgegevens

Bestelnummer	GG3935 09T304
GTIN	4067263095323
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkanten	2
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijdiepte $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hoofdtoepassing	P
Voeding f	0,12 - 0,3 mm/omw,
Coating	TiCN
Hoekradius	0,4 mm
Inhoud	260211 HBT020
Fijn/ruw-indeling	#Ruwe/fijne afwerking
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	100 - 280 mm/min
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijdiepte $a_{p\ max}$	3.25 mm

Gegevensblad

Aantal	50
Soort	HBT020
Snedecndities	licht onderbroken
Spaanbreker	PM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG3935 09T304