

## Garant

### VHM-opname configureerbaar, Voor snijkop-Ø D: 20mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	212000 20
GTIN	4045197659248
Artikelklasse	29W

## Omschrijving

### Uitvoering:

Precisiegeslepen opname voor GARANT TopCut schroefkoppen.

**Systeem rondloopnauwkeurigheid  $\leq 10 \mu\text{m}$**  dankzij combinatie van conische en aantrekvlakken.

Schacht over de hele lengte in h6 geslepen – voor individueel inkorten en vrijzetten.

### Opmerking:

**Maximale freesdiepte** =  $L_1 + l$ ;  $l$  = zie afmetingen schroefkoppen: Nr. 210050 – 210410.

Spansleutel = nr. 219987.

Inzet voor momentsleutel = nr. 219986.

Bij lange gereedschapuitsteeklengtes technologische gegevens verlagen.

Schacht kan op  $\varnothing d_{1\text{min}}$  worden vrijgezet.

## Technische beschrijving

Voor snijkop-Ø D	20 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
minimale vrij te zetten buiten-Ø $d_1$	19,8 mm
Nuttige lengte $L_1$	40 mm
Aanbevolen aanhaalmoment	25 Nm
Totale lengte L	195 mm
Serie	TopCut
Inwendige koeling	ja
Producttype	Inschroeffreesopname

