

**DCMT wisselplaat middelfijne bewerking 30 stuks, HBT020, Maat: 070204****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | GG3938 070204 |
| GTIN          | 4067263095491 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische beschrijving**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Hoofdtoepassing                     | P                     |
| Hoekradius                          | 0,4 mm                |
| Snijmateriaal                       | HM                    |
| Voeding f                           | 0,12 - 0,3 mm/omw,    |
| Aantal wisselingen/snijanten        | 2                     |
| Snijdiepte $a_{p \min}$             | 0,25 mm               |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm          |
| Coating                             | TiCN                  |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 100 - 280 mm/min      |
| Fijn/ruw-indeling                   | #Ruwe/fijne afwerking |
| ISO-code wisselplaat                | DCMT 070204           |
| Inhoud                              | 260500 HBT020         |
| Snijdiepte $a_{p \max}$             | 1,75 mm               |
| Aantal                              | 30                    |

## Gegevensblad

|               |                              |
|---------------|------------------------------|
| Soort         | HBT020                       |
| Snedecomditie | licht onderbroken            |
| Spaanbreker   | PM                           |
| Producttype   | Wisselplaat voor het draaien |

### **Geschikte producten**

No Shop URL available for: GG3938 070204