

Garant**CNMG wisselplaat fijne afwerking 50 st., HB7130-2, Maat: 09T304****Bestelgegevens**

Bestelnummer	GG2904 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Voeding f	0,15 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Inhoud	250050 HB7130-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 mm/min
Snijdiepte $a_{p \max}$	3.25 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 09T304
Aantal	50
Snijdiepte $a_{p \min}$	0,25 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2,5 mm

Soort	HB7130-2
Snededecondities	licht onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien

Geschikte producten

No Shop URL available for: GG2904 09T304