



## Hoekfrees 90° 5720VZ16, cilinderschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 32/2mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	220800 32/2
GTIN	2050002058248
Artikelklasse	28R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Freeslichamen met cilinderschacht zijn met  $G = 6,3$  bij 30000 omw./min gebalanceerd. Opsteekfreesen en frezen met modulaire aansluiting moeten samen met de opname vóór de hogesnelheidsbewerking worden gebalanceerd. De constructie maakt de opname mogelijk van alle radius-wisselplaten tot  $r_e=6,0$ mm zonder wijziging van de houder en zonder lengtecorrectie.

### Technische beschrijving

Snijkant-Ø $D_c$	32 mm
geschikte wisselplaat	ZD.. 16M5
Afkoppellengte $L_1$	75 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	16 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	135 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	32 mm
Wisselplaatschroef	229900 (TP20; 6,0 Nm)
Aantal snijkanten Z	2
Rampinghoek $\alpha_{\max}$	6,35 graden
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\max}$	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{\min}$	48 mm
Helicoïdaal frezen $a_p$	4 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{\max}$	22,5 mm

Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Schachuitvoering	cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Hoekfreen
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfreen

---

## Accessoires

Spanschroef	229900
-------------	--------